






VERT LABLIGHT

LED TECHNOLOGY

Bordo liscio a 90°




DESCRIZIONE

Apparecchio da incasso per l'illuminazione con tecnologia LED ad alta resa luminosa. Uno stile elegante e moderno garantito dall'integrazione all'interno del controsoffitto tipo Vert Lab; unica nel suo genere consente l'installazione in soffitti dove vi è poco spazio di intradosso. L'apparecchio è composto da una struttura in alluminio ed un pannello di rivestimento che ha la stessa finitura (alluminio o acciaio) e lo stesso materiale (pre verniciato e post verniciato) del controsoffitto e sostituisce tutte le applicazioni che finora prevedevano l'utilizzo di tubi fluorescenti ed alogeni.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale pannello:	Alluminio (Lega 3000H46) Acciaio preverniciato Acciaio inox
Materiale plafoniera:	Alluminio (Lega 3000H46)
Colore:	RAL 9003 O RAL 9010 (con pittura antimicrobica opzionale)
Spessore pannello:	0,4 - 0,5 - 0,6 mm
Spessore corpo:	0,8 mm
Driver interno:	Sì
Dotazioni opzionali:	Modulo DALI Luce notturna Sensore di presenza con autoregolazione Modulo di emergenza Modulo RGBW
Moduli standard:	600x600 mm con bordo a 90° 600x1200 mm con bordo a 90° 300x600 mm con bordo a 90° 300x1200 mm con bordo a 90°
Durata:	50.000 ore
Garanzia LED:	3 Anni
Peso prodotto:	4 kg

Sistema Vert Lab





Sistema Vert Lab con plafoniera



DESCRIZIONE



La plafoniera **Vert Lab Light** grazie al suo design moderno consente una perfetta integrazione nel sistema Vert Lab, costituito dalla struttura a T e da una pannellatura che segue le linee e il design della plafoniera valorizzando ancora di più l'intero sistema montato. L'intero sistema è in orditura nascosta ed ha la possibilità di essere ispezionata puntualmente mediante una ventosa fornita in dotazione.



*Ingombro plafoniera:	modulo 600x600
	55 mm
	modulo 600x1200
	55 mm
	modulo 300x600
	60 mm
	modulo 300x1200
	60 mm

MODULI E DIMENSIONI

Sono attuabili diverse soluzioni; con la possibilità di diversi moduli si è in grado di creare la giusta soluzione e venire incontro ad ogni esigenza.



PRESTAZIONI E CONSUMO

La **Vert Lab Light** è studiata per offrire un'illuminazione omogenea e priva di sfarfallii adatta all'installazione in qualsiasi luogo in cui è richiesta un'ottima resa visiva. Questo pannello LED offre prestazioni luminose eccellenti fino a 50.000 ore circa, con una stima di utilizzo giornaliero di 8 ore. Grazie alla tecnologia LED integrata, questo pannello sostituisce le vecchie installazioni dotate di tubi alogeni con un consumo nettamente inferiore. Il sistema LED, quindi, abbassa drasticamente i consumi mantenendo la stessa intensità luminosa.

Tipologia	Dimensioni	Potenza (W)	Flusso luminoso Lampada** (IM) OPALE	Flusso luminoso Lampada** (IM) UGR
Vert Lab Light 84	300x600	32	4000	3500
Vert Lab Light 100	600x600	32	3500	3531
Vert Lab Light 144*		45	5300	5549
Vert Lab Light 200***		64	7000	7035
Vert Lab Light 265* ***		70	8800	8690
Vert Lab Light 192	300x1200	70	6300	7549
Vert Lab Light 576	600x1200	-	-	-

MODULO DI EMERGENZA

Nella plafoniera è integrabile un modulo d'emergenza che garantisce un'autonomia dell'illuminazione anche in assenza di corrente elettrica fino a 3 ore. Il presente modulo è corredato di normative riportate nella tabella.

Autonomia	Capacità	Normativa		
			CEI 61000-6- 3	CEI 2004/108
3h	4,2 Ah	CEI EN 6154 7	CE 2006/95	CEI EN 55015
	IEC 60598-2-22		CEI EN 61000-4- 8	EN 6052 9

GRUPPO OTTICO

- Resa cromatica CRI>90 (CRI 80 disponibile su richiesta)
- Rischio fotobiologico 0 (esente) protetto dai raggi UV EN 62471
- Temperatura di colore 3000K, 4000K e 6000K
(diode LED selezionato 3 steps Mac Adam)
- Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
- Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
- Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)

Temperatura colore disponibile standard



Ottiche disponibili:

Versione UGR<19 (UGR)


Ottica in policarbonato microprismatico per ambienti con videotermini

Versione Standard (OP)


N.B la versione OP viene fornita su richiesta specifica

Ottica in plexiglass LED ad alta trasmittanza luminosa per luminosità uniforme


CURVE FOTOMETRICHE




Vert Lab Light 84 32W UGR




Vert Lab Light 84 32W OP




Vert Lab Light 192 70W UGR




Vert Lab Light 192 70W OP




Vert Lab Light 100 32W UGR




Vert Lab Light 100 32W OP




Vert Lab Light 144 45W UGR




Vert Lab Light 144 45W OP




Vert Lab Light 200 64W UGR



Vert Lab Light 200 64W OP



Vert Lab Light 265 70W UGR




Vert Lab Light 265 70W OP

ELEMENTI DEL SISTEMA

1. Vert Lab Light
2. Pannello Vert Lab
3. Profilo T
4. Joker
5. Alimentazione
6. Molla armonica


PERFETTA INTEGRAZIONE
NEL SISTEMA VERT LAB



DESCRIZIONE MONTAGGIO

Il montaggio della Vert Lab Light avviene allo stesso modo di un pannello Vert Lab, le fasi sono poche ed intuitive:

1. Stringere le molle(6) situate ai quattro angoli della plafoniera.
 2. Inserire le molle nell' asola dei Joker(4) situati su ogni incrocio della struttura T.
 3. Successivamente eseguire l'allaccio alla rete elettrica utilizzando l'apposita presa di alimentazione(5).
- Spingere in su la plafoniera per concludere il montaggio.
 - Per ispezionare la plafoniera utilizzare la ventosa nell'angolo.




VISTA POSIZIONAMENTO DALL'ALTO

ESEMPIO DI MONTAGGIO SU STRUTTURA A T

ELEMENTI DEL SISTEMA


- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Vert Lab Light | 4. Joker |
| 2. Pannello Vert Lab | 5. Alimentazione |
| 3. Profilo T | 6. Molla armonica |
| | 7. Sospensione |





DETTAGLIO SOSPENSIONE

Nel dettaglio è rappresentata una delle possibili sospensioni applicabile sulla struttura T, per conoscere le altre sospensioni vedere la scheda tecnica dei profili a "T" sul sito www.vertebra.com

MONTAGGIO A PERIMETRO CON VL.PPF




Montaggio Vert Lab Light su VL.PPF




DESCRIZIONE:

Il montaggio della Vert Lab Light avviene alla stessa maniera di un normale pannello Vert Lab. È consigliabile comprimere o eliminare localmente la guarnizione sul bordo (lato perimetro) del pannello per agevolare quest'ultimo nell'inserimento, la tenuta è assicurata tramite la guarnizione presente sulla base del perimetrale. Il montaggio prosegue portando in appoggio il pannello sul lato inferiore del VL.PPF. Tra il pannello e il profilo perimetrale ci saranno 10 mm di spazio.


MONTAGGIO A PERIMETRO CON VL.PPC



Montaggio Vert Lab Light su VL.PPC




A)





DESCRIZIONE:

Nel caso in cui si voglia montare la Vert Lab Light, senza perimetrale in vista, è necessario utilizzare il profilo perimetrale VL.PPC. Tale condizione prevede che durante la posa in opera, la quota della struttura T è complanare alla quota del perimetrale e che sulla struttura a T venga utilizzato il 1/2 Joker (vedi disegni).

MONTAGGIO A PERIMETRO CON VL.PDL




Montaggio Vert Lab Light su VL.PDL



DESCRIZIONE:

Il montaggio della Vert Lab Light sul perimetrale VL.PDL ha come caratteristica principale quella di creare uno scuretto di 10 mm lungo tutto il perimetro. Il montaggio è pressocchè identico al perimetrale VL.PPF, prosegue portando la struttura in appoggio sul lato superiore del profilo con il pannello in appoggio sul lato inferiore del perimetrale.

PRESA DI ALIMENTAZIONE E SIGILLO




A: ALIMENTAZIONE

- Alimentazione 230/240 - 50/60 Hz con cavetto di sezione 0.75 mm² e guaina di PVC-HT non propagante la fiamma secondo le norme CEI 20-35 e rispondente alle norme CEI 20.20 e CEI CENELEC HD 21. Connettore a tagno IP66 2P+T o 4P+T, massima sezione dei cavi ammessa 2.5 mm². Classe di isolamento I. Adatto per essere installato su superfici normalmente incombustibili.
- Alimentatore elettrico EEI=A2 230-240, 50 - 60Hz. fattore di potenza > 0.95.

B: STAFFA DI CHIUSURA E SIGILLO

Staffa di chiusura composta da due parti :

- Staffa superiore di supporto
- Staffa inferiore di sigillo sulla quale è applicato il sigillo di garanzia. Si raccomanda di non rimuovere il sigillo evitando di perdere la garanzia sul prodotto.



ALTRE DOTAZIONI OPZIONALI

Possibile dotazione del Modulo Autotest a microprocessore dotato di:

- Test di autonomia
- Test di funzionalità
- Routine di test

**Tolleranza flusso luminoso $\pm 10\%$

*Possibilità Dual Power

*RGB con protocollo comunicazione DMX

*RGBW con protocollo comunicazione DMX

*RGBW - RGB DMX - DALI WHITE oppure ON/OFF WHITE

***DUAL POWER solo alcuni modelli

**Potenza soggetta a minime ($\pm 5\%$) variazioni senza preavviso

*/** Vedere tabella prestazioni e consumo pag.2


AVVERTENZE

Avvertenze Generali

- L'apparecchio è costruito a regola d'arte, e la sua durata elettrica sarà più che sufficiente se esso verrà utilizzato in maniera corretta.
- Si prega di leggere attentamente le avvertenze che seguono in quanto sono importanti indicazioni per la sicurezza d'installazione d'uso e per la manutenzione.
- Dopo aver tolto l'apparecchio dal suo imballaggio assicurarsi della sua integrità, in caso contrario contattare il venditore.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica etc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica alla quale l'apparecchio sarà collegato (l'etichetta con i dati di targa è situata all'esterno dell'apparecchio stesso).
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica spegnendo l'interruttore dell'impianto, in caso di guasto rivolgersi solamente a personale professionalmente qualificato.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Il fabbricante non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Avvertenze importanti

- Il prodotto non deve essere soggetto a modifiche, qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere pericoloso il prodotto stesso. La Antonio Guersasio s.r.l. declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montati in modo non conforme alle istruzioni.
- I componenti che dovessero danneggiarsi devono essere sostituiti con componenti analoghi.
- L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.
- Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di non installare l'apparecchio in spazi angusti privi di ricambio d'aria.
- L'apparecchio è destinato ad essere installato anche su superfici normalmente incombustibili.



Riciclaggio

In attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE (relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) il bidone sbarrato serve a ricordare di raccogliere a fine vita il prodotto in maniera separata dagli altri rifiuti oppure di riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio di tipo equivalente. Tale scopo contribuisce a preservare l'ambiente da qualsiasi tipo di contaminazione e favorisce il riciclo dei componenti dell'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo è soggetto a sanzioni secondo la normativa di legge.



Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso